



Magnetmålestativ med finindstilling på stangsystemet, Type: 120SF



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441150 120SF
GTIN	7290005395116
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejeregreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering.

Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.

Universalmåleursholder med finindstilling til indspændingsskafter Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tomme og måleinstrumenter med holdeprisme.

Infotekst:

Finindstilling på måleursholder

Teknisk beskrivelse

Magnetfod, højde	35 mm
Magnetfod, længde	40 mm
Maks. belastning	2,7 kg
Udladning	178 mm
Længde, ledarm L ₁	56 mm

Magnetfod, bredde	30 mm
Længde, ledarm L ₂	51 mm
Magnetstyrke	320 N
Tilslutningsgevind nederst	M5
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Stativfod Type S	442120 S
Stativfod Type S	442140 S
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
3D-ledarm Type 120	442110 120
Holder til målestativ Type H	442100 H
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
3D-ledarm Type 120	442114 120
Stativfod med finindstilling Type S	442125 S