



## Magnetmålestativ med finindstilling på stangsystemet, Type: 290



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441150 290
GTIN	7290005395017
Artikelklasse	46G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejeregreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering.

Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.

Universalmåleursholder med finindstilling til indspændingsskafter Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tomme og måleinstrumenter med holdeprisme.

#### Infotekst:

#### Finindstilling på måleursholder

### Teknisk beskrivelse

Magnetfod, længde	60 mm
Magnetfod, bredde	50 mm
Udladning	317 mm
Magnetstyrke	800 N
Maks. belastning	8 kg

Længde, ledarm L <sub>2</sub>	113 mm
Magnetfod, højde	55 mm
Længde, ledarm L <sub>1</sub>	133 mm
Tilslutningsgevind nederst	M8
Produkttype	Målestativ

## Tilbehør

Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Stativfod Type V	442120 V
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Stativfod Type 0	442140 0
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Stativfod Type 0	442120 0
Holder til målestativ Type H	442100 H
Stativfod Type 1	442120 1
Stativfod Type K3	442120 K3
3D-ledarm Type 290	442110 290
Stativfod Type 1	442140 1
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
Stativfod Type 1	440868 1
Stativfod med finindstilling Type 0	442125 0
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
3D-ledarm Type 290	442114 290