



Magnetmålestativ med finindstilling på stangsystemet, Type: 240



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441150 240
GTIN	7290005395109
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejeregreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering.

Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.

Universalmåleursholder med finindstilling til indspændingsskafter Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tomme og måleinstrumenter med holdeprisme.

Infotekst:

Finindstilling på måleursholder

Teknisk beskrivelse

Magnetfod, længde	60 mm
Udladning	282 mm
Magnetstyrke	800 N
Magnetfod, højde	55 mm
Længde, ledarm L ₂	101 mm

Magnetfod, bredde	50 mm
Maks. belastning	4 kg
Længde, ledarm L ₁	110 mm
Tilslutningsgevind nederst	M8
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Stativfod Type 0	442140 0
Stativfod Type 1	442120 1
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Stativfod Type 1	440868 1
Stativfod Type K3	442120 K3
3D-ledarm Type 240	442110 240
3D-ledarm Type 240	442114 240
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
Stativfod Type V	442120 V
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Holder til målestativ Type H	442100 H
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
Stativfod med finindstilling Type 0	442125 0
Stativfod Type 1	442140 1
Stativfod Type 0	442120 0