



Magnetmålestativ med finindstilling på stangsystemet, Type: N3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441190 N3
GTIN	7290005395062
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts-klemning af målestængerne med meget korte klemmeafstande og høj betjeningskomfort. Selv med ringe håndkraft opnås en varig, stabil klemning. Massivt dimensionerede stænger giver stor systemstivhed. **Vario**-målerholder til skaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8", vippeindikatorer med svalehaleføring og måleure med ringbagvæg.

Finindstilling på måleursholder.

Specialtilbehør:

Måleursholder nr. 440401.

Tværarms-Ø D₁: 16 mm

Tværarm, længde, L₁: 225 mm

Søjle-Ø D₂: 18 mm

Søjlehøjde L₂: 350 mm

Tilslutningsgevind: M10 x 1,25 udvendigt gevind

Magnetstyrke: 1300 N

Teknisk beskrivelse

Tilslutningsgevind	M10 x 1,25 udvendigt gevind
--------------------	-----------------------------

Magnetfod, længde	120 mm
Magnetstyrke	1300 N
Tværarms-Ø D ₁	16 mm
Magnetfod, højde	55 mm
Magnetfod, bredde	50 mm
Tværarm, længde, L ₁	225 mm
Søjle-Ø D ₂	18 mm
Søjlehøjde L ₂	350 mm
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Stativfod Type F	442120 F
Stativfod Type 2	442140 2
Stangklemning til universal-målestativer Til stang-Ø på målestativet 16/18 mm	440351 16/18
Stativfod Type 2	442120 2
Holder til Vario-måleure Type FA1500	440401 FA1500