



Magnetmålestativ med finindstilling på stangsystemet, Type: 600



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441150 600
GTIN	7290005395130
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejeregreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering.

Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.

Universalmåleursholder med finindstilling til indspændingsskafter Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tomme og måleinstrumenter med holdeprisme.

Infotekst:

Finindstilling på måleursholder

Teknisk beskrivelse

Magnetfod, bredde	50 mm
Længde, ledarm L ₂	223 mm
Magnetfod, længde	120 mm
Magnetstyrke	1300 N
Magnetfod, højde	55 mm

Længde, ledarm L ₁	287 mm
Udladning	580 mm
Maks. belastning	14 kg
Tilslutningsgevind nederst	M10×1,25
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Stativfod Type 2	442120 2
Stativfod Type 2	442140 2
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Stativfod Type F	442120 F
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Stativfod med hydraulisk finindstilling Type 2	440865 2
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
3D-ledarm Type 600	442114 600
3D-ledarm Type 600	442110 600
Stativfod Type 2	440868 2
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
Holder til målestativ Type H	442100 H