

HÖRGER & GÄSSLER

Stangsystem til hydraulisk målestativ (uden fod) med mekanisk finindstilling på urholderen, Udladning: 260mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 440840 260 |
| GTIN | 4260180710069 |
| Artikelklasse | 46Q |

Beskrivelse

Udførelse:

Hydraulisk målestativ med central opspænding. Én hånd holdes fri til indstilling af måleuret. Alle led klemmes stive med den centrale knap. Patenteret mekanik skaber et højt tryk, så håndhjulet kan spændes med meget lidt kraft. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. **Ledarme** kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. **Måleursholder** til måleure med skaft-Ø 8 mm eller prisme.

Kun målestativ **uden** fod.

Bemærk:

Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved **løsnet fastgørelse**. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I **fastgjort tilstand** er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden store trykssvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Udladning | 260 mm |
| Magnetstyrke | 800 N |
| Tilslutningsgevind | M8 udvendigt gevind |
| Retning på tilslutningsgevind | i midten |

| Produkttype | Målestativ |
|-------------|------------|
|-------------|------------|

Tilbehør

| | |
|--|----------|
| Isoleringsring-sæt Type 1 | 440855 1 |
| Stativfod Type 1 | 440868 1 |
| Stjernegreb Type 4 | 440850 4 |
| Stilleskrue M4×0,35 til måleursholdere | 440859 |
| Spændeskruer M3 til måleursholdere | 440858 |
| Holder til måleur | 440860 |
| Reservestempel Type 4 | 440830 4 |