

Universalmålestativ Med hydraulisk kraftspænding



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441950
GTIN	4029713287399
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse

Udførelse:

Fod bearbejdet på alle sider med slebne anlægsflader. Prismeunderside til at sætte an mod aksler og cylindriske emner. Overside med T-not til forskydning af målesøjlen. Stabilt stangsystem. Tværarm med finindstilling på holderen til måleur.

Med hydraulisk kraftspænding af ledsøjlen. Den ene hånd kan frit indstille måleuret. Alle led er fastspændte af det midterste hoved.

Anvendelse:

Til test af rundløbsnøjagtighed på værktøjsmaskiner og enheder eller til parallelmålinger på føringsflader.

Teknisk beskrivelse

Udladning	260 mm
Fodens længde	250 mm
Fodens bredde	60 mm
Produkttype	Målestativ

