


**Stabil spændebakke, Kæbebredde: 75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375130 75
GTIN	4020772073220
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget stabil, høj udførelse med stærk nedholde- og spændekraft. Takket være den skrå spændebakkeføring spændes emnet fast nedad mod maskinbordet. De udskiftelige spændebakker kan vendes om; den glatte side kan anvendes til bearbejdede emner, den riflede side til rå emner.

**Anvendelse:**

**Til sideværts opspænding af høje emner med stor spændekraft.**

**Materiale:**

Basisenhed af tempergods, spændebakker insatshærdede.

**Teknisk beskrivelse**

Minimumhøjde	100 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Mellemhøjde $h_1$	45 mm
Kæbebredde	75 mm
Slidsbredde	26 mm
Spændeslag	11 mm
Hel længde	230 mm

Til notbredde a	20 mm
Til notbredde a	22 mm
Til notbredde a	24 mm
Til notbredde a	30 mm
Til notbredde a	28 mm
Maksimumhøjde	118 mm
Type	6497
Produkttype	Nedholderspænder