




Finprøvelære uden måleindsatser, Måleområde: 0-30mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Måle- og modføler med præcise, kegleformede borer som holder til udskiftelige måleindsatser. Kan anvendes universalt, så måleproblemer af enhver art kan løses. Kraftig, smedet stål bøjle med isolering. Ambolt og modføler i rustfrit, hærdet stål. Fjederlejtret ambolt, der kan trækkes tilbage ved indføring af emnet via armen. Modføler kan justeres via tandstang og rouletteringsnekke via måleområde. Indstilling via måleklodser. Justerbart centrerslag til indstilling af emnemidte. **Konstant målekraft** via indbygget målekraftfjeder. Kan anvendes til alle displayenheder (ikke med i prisen) med 8 mm-spændeskæft. Fortrinsvis my-måleur nr. 434674 str. 25/0,5 og str. 50/1 eller nr. 434670. **Emnets toleranceafvigelse kan aflæses i tal på displayet.**

Leveringsomfang:

Uden my-måleur, **inklusive** trækasse.

Specialtilbehør:

Indstillingsmål, my-måleure nr. 434670 og 434674. stativ i støbegods, holder til my-måleure til strømmlinet overførsel af målebevægelsen, måleindsatser.

Kalibrering: L9

Målefølerbane: 2 mm

Målekraft: 7,5 N

Teknisk beskrivelse

Målekraft	7,5 N
Måleområde	0 - 30 mm
Målefølerbane	2 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	L9
Produkttype	Fintolerancegaffel

Services

Kalibrering Indstillelig tolerancelære	018530
Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Indstillelig tolerancelære Type RL	028730 RL