



## Indvendig kæbemikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. Afsat og afrundet målekæbe forsynet med hårdmetal. Konstant måletryk pga. skralde. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede delstreger og tal. Forkromet mikrometerskrue. Med justeringsskrue og fastspændingsskrue.

#### Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering til justering.

### Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	18 mm
Måleområde	75 - 100 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	16 µm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	L7
Kalibrering	B4
Produkttype	Indvendig kæbemikrometerskrue

---

## Services

DAkS-kalibreringTolerancing maks. Ø 200 mm	028470 200
KalibreringTolerancing maks. Ø 100 mm	028400 100
KalibreringIndvendig kæbemikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022360 100

---

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 100 mm	484030 100