


Garant**SNMG 120408, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120408 HB7415 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7415
Spånbryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	S
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Spånbryder	TIS
Type	HB7415
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning