

**Garant****TN.G 160404, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251542 HB7415
GTIN	4045197816818
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TN.G 160404 HB7415 Type: HB7415

Spånbryder: TIM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 70 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Type	HB7415
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 70 m/min
Primær anvendelse	S

Spånbryder	TIM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TN.G 160404
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning