

**Garant****VNMG 160404, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251732 HB7415
GTIN	4045197816825
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VNMG 160404 HB7415 Type: HB7415  
Spånbryder: TIS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	TIS
Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Type	HB7415
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning