


**Garant****WNMG 080404, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251962 HB7415
GTIN	4045197816870
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

WNMG 080404 HB7415 Type: HB7415  
Spånryder: TIS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7415
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Primær anvendelse	S
Spånryder	TIS

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning