

Garant**WN.G 060404, Type: HB7415**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252062 HB7415
GTIN	4045197816894
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 060404 HB7415 Type: HB7415

Spånbryder: TIM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 70 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Type	HB7415
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Spånbryder	TIM
Skærebetingelse	kontinuerlig

Primær anvendelse	S
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning