

Garant**WNMG 080412, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252072 HB7415
GTIN	4045197816917
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB7415 Type: HB7415

Spånbryder: TIM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 70 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	TIM
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 70 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7415
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	1 - 4 mm

Primær anvendelse	S
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning