

Garant**CCMT 120408, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260066 HB7415
GTIN	4045197816931
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 120408 HB7415 Type: HB7415
Spånryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 mm/o
Primær anvendelse	S
Spånryder	TIS
Type	HB7415
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning