

Garant**CC.T 09T302, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260148 HB7120-1
GTIN	4045197817181
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T302 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbryder	VM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7120-1

Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning