

**Garant****DC.T 070202, Type: HB7120-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260449 HB7120-1
GTIN	4045197817303
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spånryder	VM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning