


**Garant****TCMT 110208, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260954 HB7415
GTIN	4045197816993
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TCMT 110208 HB7415 Type: HB7415  
Spånbryder: TIS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7415
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,1 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Primær anvendelse	S
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1 mm
Spånbryder	TIS

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110208
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning