

Garant**TCMT 16T308, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260958 HB7415
GTIN	4045197817006
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 16T308 HB7415 Type: HB7415
Spånbryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1 mm
Tilspænding f : 0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Type	HB7415
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Spånbryder	TIS
Tilspænding f	0,1 mm/o

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning