



Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader, Måleområde: 0-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede måleskiver med stor flade. Smedet og lakeret bøjle. Konstruktion med drejende aksel.

Anvendelse:

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruenhjul fra modul 0,8.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måletallerken- Ø	20 mm
Målefladernes parallelitet	5 µm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Spindel-Ø	8 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25