



Digital not-dybdeskydelære, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418755 300
GTIN	4045197640574
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital dybdeskydelære til måling af noter, indstik, udsparinger, skuldre og borer. Vægtbesparende konstruktion i aluminiumsprofil forstærket med stål, med oxyd-belagte overflader. Optimale førings- og glideegenskaber takket være indvendigt liggende, dobbelt prismeføring. Forskellige målespidser (M2,5) kan skrues ind i målestangen. Stålførstærket aluminiumsprofil med oxydbelagt overflade. Dobbelt prismeføring. Udskiftelige målespidser (M2,5).

Anvendelse:

Måling af indstik, noter, borer og afsatser.

Leveringsomfang:

Målespids med stålkugle, føler nr. 434900 str. 11, målebro 150 mm og 350 mm, batteri nr. 081560 str. LR44.

Bemærk:

Målebroer 550 mm, 750 mm og 900 mm på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, måleskinne	23,5 × 9 mm
Tallerkenindsats-Ø	10 mm
Måleområde	0 - 300 mm
Kalibrering	A1
Målestangs-Ø	4 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme

Fejlgrænse	0,04 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 LR44
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Notdybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkks-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype LR44	081560 LR44
--	-------------