




Koncentricitets-apparat med slebet måleflade uden måleur, Spidshøjde: 75mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	443000 75
GTIN	4030234000176
Artikelklasse	46K

Beskrivelse

Udførelse:**Målestativ:**

Med finindstilling og holderboring 8 H7. Tvæarmen kan justeres frit i højden og til alle sider.

Pinoldokke:

Kan forskydes. Venstre pinoldok med fast spids, højre pinoldok med bevægelig spids.

Målebænk:

Nøjagtigt slebet, med 2 T-noter. Til opspænding af pinoldok og målestativ (tolerance H7).

Planhed iht. DIN 876/1.**Anvendelse:**

Til måling af rund- og planpræcision samt tilsammenligningskontrol af parallelitet og diameter.

Leveringsomfang:

Målebænk, målestativ Pinoldokkerne er foroven forsynet med 90°-prismer til fastholdelse af ucentrerede eller ekstra lange emner (maks. emne-Ø 20 mm).

Teknisk beskrivelse

Hel højde uden målestativ	150 mm
Pinoldokkernes side- og højdelighed	±0,01 mm
Tvæarmens længde	60 mm
Søjlehøjde	150 mm

Grundpladens bredde	110 mm
T-notbredde H7	10 mm
Søjle-Ø	16 mm
Vægt	12 kg
Sprøjtebredde maksimal	350 mm
Tværarm-Ø	16 mm
Pinol-Ø	16 mm
Grundpladens længde	500 mm
Spidshøjde	75 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
maksimal belastning pr. par	10 kg
Produkttype	Koncentricitets- og planløbsmåler

Tilbehør

Rullebuk-par højdeindstilleligt Til maks. emne-Ø 32 mm	443050 32
Ledstativ med notsten Udladning 200 mm	443295 200
Ledstativ med notsten Udladning 130 mm	443295 130
Rullebuk-par til spidshøjde 50/75 mm	443160 50/75