



Koncentricitets-apparat med slebet måleflade uden måleur, Spidshøjde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	443000 150
GTIN	4030234000305
Artikelklasse	46K

Beskrivelse

Udførelse:**Målestativ:**

Med finindstilling og holderboring 8 H7. Tvæarmen kan justeres frit i højden og til alle sider.

Pinoldokke:

Kan forskydes. Venstre pinoldok med fast spids, højre pinoldok med bevægelig spids.

Målebænk:

Nøjagtigt slebet, med 2 T-noter. Til opspænding af pinoldok og målestativ (tolerance H7).

Planhed iht. DIN 876/1.**Anvendelse:**

Til måling af rund- og planpræcision samt tilsammenligningskontrol af parallelitet og diameter.

Leveringsomfang:

Målebænk, målestativ Pinoldokker uden prismer.

Teknisk beskrivelse

Pinol-Ø	22 mm
Grundpladens længde	700 mm
Grundpladens bredde	180 mm
Vægt	38 kg

Pinoldokkernes side- og højdelighed	±0,01 mm
Søjle-Ø	22 mm
Spidshøjde	150 mm
Sprøjtebredde maksimal	450 mm
Søjlehøjde	250 mm
Hel højde uden målestativ	250 mm
Tværarmens længde	125 mm
Tværarm-Ø	16 mm
T-notbredde H7	12 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
maksimal belastning pr. par	20 kg
Produkttype	Koncentricitets- og planløbsmåler

Tilbehør

Rullebuk-par til spidshøjde 100 mm	443160 100
Rullebuk-par højdeindstilleligt Til maks. emne-Ø 65 mm	443050 65