



Digital universaldybdskydelære, Måleområde: 600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418770 600
GTIN	2050001670885
Artikelklasse	46P

Beskrivelse

Udførelse:

Fleksible universal-dybdskydelære med udskiftelige måleindsatser. Til måling af indstik, noter, udsparinger, afsatser osv. Fintslebne måleflader.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Dybdskydelære, måleindsats med dobbelt hage nr. 418772 str. A,1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

Måleindsatser nr. 418772.

Målebro nr. 418774.

Teknisk beskrivelse

Brolængde	150 mm
Måleområde	0 - 600 mm
Tværsnit, måleskinne	12×4 mm
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer

Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,03 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

DAkKS-kalibrering Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde 1000 mm	021230 1000
Kalibrering Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde 1000 mm	021220 1000

Tilbehør

Målebro til dybdeskydelære nr. 418770 Brolængde 400 mm	418774 400
Måleindsats til dybdeskydelære nr. 418770 Type A	418772 A
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Målebro til dybdeskydelære nr. 418770 Brolængde 500 mm	418774 500
Måleindsats til dybdeskydelære nr. 418770 Type B	418772 B
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Måleindsats til dybdeskydelære nr. 418770 Type C	418772 C

Målebro til dybdeskydelære nr. 418770 Brolængde 600 mm	418774 600
Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Måleindsats til dybdeskydelære nr. 418770 Type D	418772 D