

 Mahr**Digitalt højdemåle- og ridseapparat med dataudgang, Ridsehøjde: 350mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	445000 350
GTIN	4059192016807
Artikelklasse	43B

Beskrivelse**Udførelse:**

12 cm højt LCD-display med god kontrast. Ergonomisk, stabil fod med hærdet og slebet ståflade, så den kan forskydes let og glidende. Forskyder og skinne af hærdet, rustfrit stål. Stort håndhjul til positionering og måling. Ekstra **finindstilling og finindstillingsskrue**.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.1 ridespids forsynet med hårdmetal nr. 445002.

Specialtilbehør:

Holder til vippeindikator og måleure nr. 445004, Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Fodflade, længde	180 mm
Fodflade, bredde	98 mm
Vægt	4,8 kg
Målesøjle-tværsnit	35×15 mm
Ridsehøjde	350 mm
Fejlgrænse	0,04 mm
Aflæsning	0,0005 tommer

Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Kalibrering	E1
Produkttype	Højdemåler og -ridser

Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks.
måleområde 1000 mm

024630 1000

Tilbehør

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Reserveridsenål, HM-bestykket	445002
Sender Type S4E	498966 S4E
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabel Type USB2	498938 USB2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975