

 Mahr**Digital højdemåler Digimar, Type: 350****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	445320 350
GTIN	4059192017170
Artikelklasse	43B

Beskrivelse**Udførelse:****Målesystem:**

- Fremragende målenøjagtighed og driftssikkerhed med et optisk inkrementalt målehoved med dobbeltlæsehoved.
- Dynamisk tastsystem giver høj gentagelsesnøjagtighed.
- Luftpude til let flytning uden ryk.
- Præcis føring af målehoved på føringsbaner af rustfrit stål.
- Enkle måleforløb med motordrevne måleslæder.
- Tastkonstant bibeholdes også efter frakobling.
- Integreret og opladelig batteri til netuafhængig måling.

Betjenings- og displayenhed

- Store og overskuelige funktionstaster.
- Let læselig grafik-LCD-display med baggrundsbelysning.
- Brugerstyring via logiske icons.
- Mulighed for at sætte yderligere nulpunkter på emnet.
- Med temperaturkompensation via temperatursensor.

Leveringsomfang:

Inklusive betjenings- og displayelement. bærer nr. 445410 str. T6, måleindsats nr. 445420 str. K6/51, indstillingsblok, strømforsyning nr. 445432, NiMH-batteri nr. 445430 og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Målefølersæt nr. 445400.

Testprotokol: Producentens testrapport

Kalibrering: E2

Måleområde: 350 mm

Maks. anvendelsesområde: 0 - 520 mm

Taltrinværdi kan omstilles: 0,01 / 0,001 mm

Fejlgrænse (L = målelængde i mm): $2,8 + L/300 \mu\text{m}$ Gentagelsesnøjagtighed niveau: $2 \mu\text{m}$ Gentagelsesnøjagtighed boring: $3 \mu\text{m}$ **Teknisk beskrivelse**

Retvinkletheds-afvigelse (frontal)	15 μm
Bredde, fodflade	250 mm
Måleområde	350 mm
Længde, fodflade	240 mm
Samlet højde	741 mm
Maks. anvendelsesområde	0 - 520 mm
Vægt	25 kg
Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	$2,8 + L/300 \mu\text{m}$
Taltrinværdi kan omstilles	0,01 / 0,001 mm
Gentagelsesnøjagtighed niveau	$2 \mu\text{m}$
Gentagelsesnøjagtighed boring	$3 \mu\text{m}$
Målekraft	$1,0 \pm 0,2 \text{ N}$
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	445430
Kalibrering	E2
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Nikkel-metalhydrid
Nominel spænding	4,8 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Norm	Fabriksstandard

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	RS232C-interface.###HOVPI0497
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Højdemåler

Services

Mærkninglaserindgraveret Type	018940
KalibreringDigital højdemåler Maks. måleområde 400 mm	024000 400
DAkks-kalibreringDigital højdemåler Maks. måleområde 400 mm	024010 400

Tilbehør

Tilslutningskabel Type USB2	498940 USB2
Tilslutningskabel Type D2	498940 D2
Tilslutningskabel Type R2	498940 R2
Bærer til måleindsats Type T6	445410 T6
Målefølgersæt Indhold (dele) 6	445400 6
Akku 4,8 V	445430
Måleindsats med kuglehoved Type K6/51	445420 K6/51
Målefølgersæt Indhold (dele) 11	445400 11
Strømforsyning	445432