

Garant**3D-føler, analog med følerindsats (Ø 4 mm)****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	359520
GTIN	4045197223302
Artikelklasse	31T

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lineær skala.
- Eget til måling.
- Præcis funktion.
- Kompakt konstruktion – forebygger kollision ved berøring.
- Støv- og vandtæt = IP 67.
- Komfortabel og præcis rundløbsjustering.
- En skala til radial- og aksialftastning.

Udførelse reklametekst:

- Med lineær skala.
- Komfortabel og præcis rundløbsjustering.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Præcist måleinstrument til fræse- og eroderingsmaskiner. Til bestemmelse af emnenulpunkter, målinger af længder, boringsmidter og referencekanter.

Leveringsomfang:

Inklusive følerindsats nr. 359505 str. 4.

Specialtilbehør:

Følerindsats nr. 359505 str. 6.

Bemærk:

Digital 3D-føler nr. 359500.

Passende følerindsatser nr. 359505 og ekstra glas nr. 359510.

Teknisk beskrivelse

Reserveglas	359510
Visnings-Ø	50 mm
Aflæsningsnøjagtighed	0,01 mm
Samlet længde (hus og følerindsats)	134 mm
Omstyringsvej x, y, z	7 mm
Fri længde, følerarm	40 mm
Reservefølerindsats	359505 4
Målenøjagtighed	0,01 mm
Skafth-Ø	16 mm
Skafthlængde	40 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Produkttype	Følere

Tilbehør

Følerindsats til 3D-følere Følerkugle-Ø D 4 mm	359505 4
Fladespændepatron Form AD Spænde-Ø D1 16 mm	300410 16
Følerindsats til 3D-følere Følerkugle-Ø D 6 mm	359505 6
Ekstra glas til analoge 3D-følere	359510
Foldebælg til 3D-føler	359512