


Hartig

Stor præcisionsmikrometerskrue med måleklodsforlænger, Måleområde: 200-300mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420920 200-300
GTIN	4250099610796
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil letmetalbøjle, hammerslagslakeret med håndvarmebeskyttelse, friktionskobling og klemmeanordning. Fintslebne, hårdmetalbestykkede måleflader. Nøjagtighed bedre end DIN 863. Som følge af den finslebne og hårdmetalbestykkede måleklodsforlænger, der kan skrues på, fordobles måleområdet. Det indvendige skalaskaft med skalaer til begge måleområder.

Fordel:

Meget stort måleområde. Efter udskiftning af måleklodsforlænger er mikrometerskruen klar til brug med det samme. Yderligere indstillingsmål ikke nødvendigt. Direkte aflæsning af 1/100 mm på den store drejeskala.

Leveringsomfang:

Mikrometer med 1 måleklodsforlænger uden indstillingsmål.

Bemærk:

Udførelser op til måleområde 2000 mm kan leveres på forespørgsel.
Specialudførelser fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Vægt	3,8 kg
Måletromle-Ø	24 mm
Spindel-Ø	10 mm

Måleområde	200 - 300 mm
Måletromleinddeling	1/100 mm
Målevandring, spindel	50 mm
Kalibrering	S3
Fejlgrænse	6 µm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskruer med forlængere Måleområde 200-300 mm	020450 200-300
---	----------------