

Hartig

Præcisionsmikrometerskrue med 50 mm spindelstrækning, Måleområde: 150-200mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420900 150-200
GTIN	4250099609219
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil sejjernsbøjle, hammerslagslakeret med håndvarmebeskyttelse, friktionskobling og klemmeanordning. Fintslebne, hårdmetalbestykkede måleflader. Nøjagtighed bedre end DIN 863.

Fordel:

50 mm spindelstrækning, perfekt til større måleområder. Direkte aflæsning af 1/100 mm på den store drejeskala.

Leveringsomfang:

Uden indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	150 - 200 mm
Måletromleinddeling	1/100 mm
Aflæsning	0,01 mm
Spindel-Ø	8 mm
Måletromle-Ø	24 mm
Kalibrering	B1
Fejlgrænse	5 µm
Norm	Fabriksstandard

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022000 200
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022010 200