



Keglepande Form D, til gevind: M16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375355 M16
GTIN	4020772081904
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

Anvendelse:

Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.

Form D må kun anvendes ved boringer, så skiven ligger helt til.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Teknisk beskrivelse

til gevind	M16
Tykkelse h_3	6,2 mm
Borings-Ø d_2	19 mm
Udv. Ø d_4	30 mm
Type	6319D
Produkttype	Keglepande

