

**Keglepande Form D, til gevind: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375355 M8
GTIN	4020772081867
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

Anvendelse:

Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.

Form D må kun anvendes ved boringer, så skiven ligger helt til.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Teknisk beskrivelse

til gevind	M8
Borings-Ø d ₂	9,6 mm
Udv. Ø d ₄	17 mm
Tykkelse h ₃	3,5 mm
Type	6319D
Produkttype	Keglepande

