



Keglepande Form D, til gevind: M12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375355 M12
GTIN	4020772081881
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

Anvendelse:

Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.

Form D må kun anvendes ved boringer, så skiven ligger helt til.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø d_2	14,2 mm
Tykkelse h_3	5 mm
til gevind	M12
Udv. Ø d_4	24 mm
Type	6319D
Produkttype	Keglepande

