



## Sæt med gevindmåletråde, Tråd-Ø: 0,455mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	422490 0,455
GTIN	2050001063519
Artikelklasse	46P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gevindmåletrådene er hærdede og finslebne, holderen matforkromet. En fjedring i holdeboringen giver en sikker, drejelig placering af målespindel.

#### Anvendelse:

Til bestemmelse af flanke-Ø for udvendige gevind efter tretrådsmetoden sammen med en mikrometerskrue eller en længdemålebænk.

#### Leveringsomfang:

Et sæt består af en holder med måletråd og en holder med to måletråde i en kunststofboks.

#### Bemærk:

**Angiv ved bestilling altid Ø målespindelen** (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

### Teknisk beskrivelse

Tråd-Ø	0,455 mm
Til gevindstigning P	0,7 / 0,75 / 0,8
Tolerancedorn M iht. DIN 13 blad 1	4,305 / 5,153 mm
til gevind	M4 / M5
Fejlgrænse	±1 µm
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	L16
Produkttype	Gevindmåletråd
Til spindel-Ø	6,35 mm
Til spindel-Ø	6,5 mm
Til spindel-Ø	6,8 mm
Til spindel-Ø	7,5 mm
Til spindel-Ø	8 mm

### Services

KalibreringGevindmåletråd Type GMD	028900 GMD
DAkS-kalibreringGevindmåletråd Type GMD	028910 GMD