



Bænkslibere DS, 400 V, Type: DS15/300



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Artikelklasse	03S

Beskrivelse

Udførelse:

Motoren med **ekstremt rolig gang** garanterer en lang levetid også ved **kontinuerlig drift**.

Levering uden slibeskiver.

Utrolig robuste drejestrøms-dobbelt-slibemaskiner i bordmodel. Stabile anlæg, genstartsspærre og beskyttelseskærme garanterer en høj sikkerhed for brugeren.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	DS15/300
Vægt	80 kg
Effektforbrug	1100 W
maks. omdrejningstal	1450 min ⁻¹
Slibeskivebredde T	40 mm
Slibeskiveborings-Ø H	76 mm
Slibeskive-Ø D	300 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Dobbelt-slibemaskine

Tilbehør

Øjenbeskyttelsesplade til nr. 077502 Type DS2	077509 DS2
Slibebukskiver Dia.xT×H (mm) Type NK60	596610 NK60
Værktøjsbord, venstre Type AT2	077519 AT2
Maskinstander Passer til maskine DS15	077513 DS15
Slibebukskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596610 SC80
Slibebukskiver Dia.xT×H (mm) Type EK60	596610 EK60
Værktøjsbord højre Type AT2	077525 AT2