



Keglepande Form G, til gevind: M10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375360 M10
GTIN	4020772081997
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

Anvendelse:

Form G er på grund af den store diameter også egnet til opspænding over slidsen ved spændejern.

Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø d_2	12 mm
Tykkelse h_4	5 mm
Udv. Ø d_5	30 mm
til gevind	M10
Type	6319G
Produkttype	Keglepande

