



Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet spindel og blændfrit forkromet måletromle. **Roterende spindel**, med hårdmetalkontaktflade og skralde.

Anvendelse:

Til indbygning i maskiner, apparater, elementer, måleelementer osv. som justerbart målebordsanslag.

Teknisk beskrivelse

Længde, holdeskaf	17 mm
Måleområde (målebane)	0 - 25 mm
Samlet længde	113 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Holderskaf-Ø	12 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Kalibrering	B3

Produkttype

Indbygnings-mikrometerskrue

ServicesKalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks.
måleområde 25 mm

022280 25

DAkkS-kalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks.
måleområde 50 mm

022290 50