

Mitutoyo**Indvendig kæbemikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. Afsat og afrundet målekæbe forsynet med hårdmetal. Konstant måletryk pga. skralde. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede delstreger og tal. Forkromet mikrometerskrue. Med justeringsskrue og fastspændingsskrue.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	18 mm
Måleområde	50 - 75 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	7 µm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B4
Produkttype	Indvendig kæbemikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig kæbemikrometerskrue Maks.
måleområde 75 mm

022360 75

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm

484030 75

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm

484030 70

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm

484030 50

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm

484030 65

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm

484030 55

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 60 mm

484030 60