

**Centrervinkel, Vinkelbenlængde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	455000 180
GTIN	4045197685988
Artikelklasse	42F

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisions-ståludførelse med mm-delning på skinnen. Funktionsflader præcist slebne, flade sider præcist bearbejdede.

Anvendelse:

Til ridsning af midtpunktet på runde skiver og aksler. Vinklen lægges an på kryds 2 – 3 gange.

Teknisk beskrivelse

Til maksimal aksel-Ø	270 mm
Skinnens målinddeling	300 mm
Skinnetværsnit	20×4,0 mm
Fejlgrænse	0,3 vinkelmin,
Vinkelbenlængde	180 mm
Norm	Fabriksstandard
Materiale	Ædelstål, INOX
Kalibrering	F5
Produkttype	Centrervinkel

Services

Kalibrering
Centrerings-, spids- og geringsvinkel Maks.
benlængde 300

025850 300