

 Mahr**Finmikrometerskrue, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	422500 25-50
GTIN	4059192004255
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet og slebet målespindel.

Med finslebne **HM-måleflader**.

Spindel og ambolt i rustfrit stål.

Bøjle og spindelføring ikke sammensat, men fremstillet i ét stykke.

Knap til at hæve måleambolten med ved gentagelsesmålinger.

Med justeringsskrue, der kan indstilles til nul.

Tolerancemærker til go-/nogo-målinger.

Med isolering til håndbeskyttelse. Arm til spindelfastklemning.

**Infotekst:**

Afvielser skal aflæses i 1/1000 mm.

Trykknop til tilbagerækning af måleambolten.

**Nøjagtighed:**

**Indikatorur 1 µm – mikrometerskrue 2 µm.**

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde my-måleur	±0,065 mm
Aflæsning, mikrometerskrue	0,01 mm
Måleområde	25 - 50 mm

Aflæsning, my-måleur	0,001 mm
Målebøjles udsparringsdybde	30 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B9
Produkttype	My-mikrometerskrue

## Services

KalibreringFinmikrometerskruer Maks. måleområde 200 mm	022100 200
--	------------