

**Indvendig kæbemikrometerskrue, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. Afsat og afrundet målekæbe forsynet med hårdmetal. Konstant måletryk pga. skralde. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede delstreger og tal. Forkromet mikrometerskrue. Med justeringsskrue og fastspændingsskrue.

Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering til justering.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	18 mm
Måleområde	25 - 50 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	12 µm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	L7
Kalibrering	B4
Produkttype	Indvendig kæbemikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig kæbemikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022360 50
DAkS-kalibreringTolerancing maks. Ø 200 mm	028470 200
KalibreringTolerancing maks. Ø 50 mm	028400 50

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40