

**Mitutoyo****Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet spindel og blændfrit forkromet måletromle. **Roterende spindel**, med hårdmetalkontaktflade og skralde.

**Anvendelse:**

Til indbygning i maskiner, apparater, elementer, måleelementer osv. som justerbart målebordsanslag.

**Bemærk:**

Specialstørrelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Måletromle-Ø	18 mm
Længde, holdeskaf	15 mm
Holderskaft-Ø	10 mm
Samlet længde	109 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Måleområde (målebane)	0 - 25 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Kalibrering	B3
Produkttype	Indbygnings-mikrometerskrue

**Services**

KalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	022280 25
DAkKS-kalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022290 50