

Mahr**Finmikrometerskrue, Måleområde: 100-150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	424800 100-150
GTIN	2050001036667
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet og slebet målespindel i rustfrit stål. HM-armerede måleflader. Forkromede betjenings- og aflæsningselementer. Med isolering til håndbeskyttelse. Konstant målekraft. Bevægelig modføler, kan trækkes tilbage. Særligt velegnet til præcise seriedelev.

Nøjagtighed:

Indikatorur DIN 863 – mikrometerskrue 2 µm.

Leveringsomfang:

Inklusive My-måleur Millimess nr. 434674 str. 50/1.

Teknisk beskrivelse

Måleområde my-måleur	±0,05 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Aflæsning, mikrometerskrue	0,01 mm
Aflæsning, my-måleur	0,001 mm
Spindel-Ø	7,5 mm
Måleområde	100 - 150 mm
Norm	DIN 863

Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B14
Produkttype	My-mikrometerskrue

Services

DAkkS-kalibreringFinmikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022410 200
KalibreringFinmikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022400 200

Tilbehør

My-måleur ± måleområde / aflæsning 50/1 µm	434674 50/1
--	-------------