




Sortimentskasse med opspændingsværktøj, T-not, nominelt mål/gevind: 10/M10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375405 10/M10
GTIN	4020772083588
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af forskellige spændeelementer, som kræves til hurtig opspænding af værktøj, elementer eller emner på T-notborde. Alle dele er af sejhærdet stål og kan bestilles enkeltvis.

Leveringsomfang:

Ringgaffelnøgle, skruepaste, trækasse

Leveringsomfang:

T-notskruer nr. 375300 DIN 787: 4 stk./ 63 mm;

4 stk./ 100 mm;

2 stk./ 40 mm

Tapskruer nr. 375380 DIN 6379: 4 stk./ 80 mm

Spændejern nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 stk./ 11×80

Høje møtrikker nr. 375385 DIN 6330 B: 6 stk.

Forlængermøtrikker nr. 375395: 4 stk.

Universalunderlag til spændejern nr. 372200: 4 stk./str. 1;

4 stk./str. 2;

2 stk./ str. 3

Keglepande, form G nr. 375360 DIN 6319 G: 6 stk.

Dybdespændebakker nr. 375110: 4 stk./ str. 12

Spændejernholder med fjeder nr. 370850: 4 stk./ str. 12

T-notbørste nr. 375512

Teknisk beskrivelse

Spænde h øjde, firedobbelt opspænding	2 - 140 mm
Trækasse, bredde	270 mm
Spænde h øjde, dobbelt opspænding	2 - 230 mm
Trækasse, højde	47 mm
Trækasse, længde	355 mm
Gevind	M10
T-notens nominelle mål	10 mm
Type	6530
Produkttype	Spænde e lement