

**CNMG 120408, Type: PV720****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250104 PV720 |
| GTIN | 4960664723577 |
| Artikelklasse | 25E |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Spånbryder | PQ |
| Primær anvendelse | P |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 110 - 520 m/min |
| Type | PV720 |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,3 mm/o |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | Cermet |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408 |
| Antal skift/skær | 4 |

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning