



## HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm eller tommer): 10,7



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 122501 10,7   |
| GTIN                | 4045197824967 |
| Artikelklasse       | 12F           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Lige hovedskær** og en **speciel notprofil** giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.

Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.

Op til Ø 1,9 slebet på 4 flader, fra Ø 2 med konusfladeslibning.

**Kraftig kerne og specialspids** – der giver et skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed**. **Lige hovedskær** med let afrunding på skærene og en særlig notform giver **korte spåner**.

#### Bemærk:

Spånnotlængde  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: bestilles med **nr. 122502**.

Form **HE**: bestilles med **nr. 122503**.

Norm: DIN 6537 K

Tolerance, nom. Ø: h7

Antal skær Z: 2

Tolerance, nom. Ø: h7

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 39 mm

Samlet længde L: 102 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 12 mm

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,22 mm/o

### Teknisk beskrivelse

|  |           |
|--|-----------|
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,22 mm/o |
|--|-----------|

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Antal skær Z                        | 2                  |
| Samlet længde L                     | 102 mm             |
| Nominel $\varnothing D_c$           | 10,7 mm            |
| Norm                                | DIN 6537 K         |
| Spånnotlængde $L_c$                 | 55 mm              |
| Tolerance, nom. $\varnothing$       | h7                 |
| anbefalet maksimal boreddybde $L_2$ | 39 mm              |
| Skaft- $\varnothing D_s$            | 12 mm              |
| Serie                               | HOLEX Pro Steel    |
| Belægning                           | TiAlN              |
| Skæremateriale                      | HM                 |
| Udførelse                           | 4×D                |
| Spidsvinkel                         | 140 grader         |
| Skaft                               | DIN 6535 HA med h6 |
| Indvendig køling                    | nej                |
| Spåntagningsstrategi                | HPC                |
| Semi-standard                       | ja                 |
| Farvering                           | grøn               |
| Produkttype                         | Spiralbor          |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | $V_c$     | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 115 m/min | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 105 m/min | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 85 m/min  | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 80 m/min  | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 60 m/min  | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 30 m/min  | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet | 25 m/min  | M        |

|               |       |          |   |
|---------------|-------|----------|---|
| GG            | egnet | 90 m/min | K |
| GGG           | egnet | 55 m/min | K |
| Uni           | egnet |          |   |
| våd, maksimal | egnet |          |   |
| tør           | egnet |          |   |