

**DNMG 150608, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DNMG 150608 PV720 Type: PV720

Spånryder: PG

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 110 - 490 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	PV720
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	PG
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 490 m/min

Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning