

**WN.G 080404, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PV720
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skæredybde $a_p$	1 - 3,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 490 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	PG
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning