

**WN.G 080408, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånryder	PG
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 3,8 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Type	PV720
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 490 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning